

VH 12.5/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 12.5 mm, 極数: 1, 銅 |
| 注文番号 | 0300800000 |
| 種別 | VH 12.5/5/3.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190056179 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/08/27 20:03:59 CEST

VH 12.5/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|---------|-----------|------------|
| 深さ | 12.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.492 inch |
| 高さ | 5 mm | 高さ (インチ) | 0.197 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.197 inch |
| 直径 | 5.5 mm | 正味重量 | 1.11 g |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

全般

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 1 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

寸法

| | | | |
|----|--------|------------|---------|
| 直径 | 5.5 mm | TS 32オフセット | 32.5 mm |
|----|--------|------------|---------|

材料データ

| | | | |
|----|---|---|-----|
| 材質 | 銅 | 色 | グレー |
|----|---|---|-----|

渡り配線コネクタ

| | |
|----|----------|
| 種別 | 渡り配線コネクタ |
|----|----------|

追加の技術データ

| | | | |
|------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|------|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/08/27 20:03:59 CEST

VH 12.5/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |