

## SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 燃線/ケーブル長: 1.5 m, 前面取付け
注文番号	<a href="#">1052050000</a>
種別	SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
GTIN (EAN)	4032248791071
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:14:00 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 66 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	A-coded	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	60 V	定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)
接触表面	金メッキ	極数	5

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

ケーブル長	1.5 m	コア断面積	0.34 mm <sup>2</sup>
コーディング	A-coded	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	M 16 x 1.5	取り付け方式	前面取付け
定格電圧	60 V	定格電圧	250 V (4-pole) / 60 V (5-pole) / 30 V (8 and 12-pole)
定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)	導体外径	-
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
燃線/ケーブル長	1.5 m	材質	PVC
極数	5	配線断面 (印刷/オンライン)	0.34 (4 極および5 極) / 0.25 (8 極) / 0.14 (12 極)

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

作成日 2024/11/05 19:14:00 CET

## SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図



極スキーム

