


## QB 75/6.2/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 75, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm
注文番号	<a href="#">0535200000</a>
種別	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
数量	10 Stück

作成日 2024/10/08 6:39:16 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## QB 75/6.2/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	461.3 mm	高さ (インチ)	18.161 inch
幅	0.8 mm	幅 (インチ)	0.031 inch
正味重量	26.26 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 75 設置アドバース 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6 mm

## 材料データ

材質 銅 色 グレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数 75 定格電流、2極 27 A  
定格電流、多極 27 A 種別 渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 27 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ  
設置アドバース 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

**QB 75/6.2/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## QB 75/6.2/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 絶縁プロファイル



## 一般注文データ

種別	ISPF QB75 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">0526700000</a>	絶縁プロファイル, プラスチック, 黒色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 Stück	
種別	ISPF QB75 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">0526760000</a>	絶縁プロファイル, プラスチック, 赤色
GTIN (EAN)	4008190157821	
数量	10 Stück	
種別	ISPF QB75 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">0526780000</a>	絶縁プロファイル, プラスチック, 青色
GTIN (EAN)	4008190093105	
数量	10 Stück	