

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, クランピングヨーク
注文番号	0635900000
種別	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
数量	500 Stück

作成日 2024/08/27 20:22:48 CEST

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	26.5 mm	高さ (インチ)	1.043 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.591 inch
正味重量	1.88 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	レールホルダー用
-------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装, バスバー
---------	------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	16 mm
--------------	-------

材料データ

色	ダークペーージュ
---	----------

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装, バスバー		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/08/27 20:22:48 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	0401460000	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド 66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 Stück	