

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | アクセサリ, クランピングヨーク           |
| 注文番号       | <a href="#">0635960000</a> |
| 種別         | KLBUE SH1                  |
| GTIN (EAN) | 4008190007140              |
| 数量         | 20 Stück                   |

作成日 2024/08/27 20:23:14 CEST

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 16 mm   | 奥行き (インチ) | 0.63 inch  |
| 高さ   | 26.5 mm | 高さ (インチ)  | 1.043 inch |
| 幅    | 15 mm   | 幅 (インチ)   | 0.591 inch |
| 正味重量 | 1.685 g |           |            |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

## システム仕様

|       |          |
|-------|----------|
| バージョン | レールホルダー用 |
|-------|----------|

## 全般

|         |            |
|---------|------------|
| 設置アドバイス | 直接実装, バスバー |
|---------|------------|

## 寸法

|              |       |
|--------------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 16 mm |
|--------------|-------|

## 材料データ

|   |          |
|---|----------|
| 色 | ダークペーージュ |
|---|----------|

## 追加の技術データ

|         |            |           |     |
|---------|------------|-----------|-----|
| 固定形式    | 嵌合仕様       | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装, バスバー |           |     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |

作成日 2024/08/27 20:23:14 CEST

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SO SH1                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0401460000</a> | バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190188092              | ねじ込み  |
| 数量         | 20 Stück                   |   |