

## BFEH 1/WSH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 固定, 金属
注文番号	<a href="#">1082400000</a>
種別	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008 190989057
数量	10 Stück

## BFEH 1/WSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.22 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	13.5 mm	幅 (インチ)	0.531 inch
正味重量	13.3 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	固定クリップ
-------	--------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	31 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	金属	色	グレー
----	----	---	-----

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/08/27 20:31:53 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。