

## CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 30 x 60 mm,ホルダーCC-H 30/60, 黄色
注文番号	<a href="#">1009320000</a>
種別	CC 30/60 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248713400
数量	30 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	1.2 mm	奥行き (インチ)	0.047 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.362 inch
正味重量	4.633 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MultiCard
動作温度範囲	-40...100 °C	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷文字	非搭載	
幅	60 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
推奨業種	機械	
材質	ポリアミド66	
用途/製造元	ホルダー-CC-H 30/60	
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = デバイスマーカー	
色	黄色	

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">MultiCard Material modification</a> <a href="#">MultiCard Material Modifikation</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/11/10 20:10:52 CET

**CC 30/60 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	CC-H 30/60	バージョン
注文番号	<a href="#">1934430000</a>	ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4032248590995	
数量	10 Stück	
種別	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	バージョン
注文番号	<a href="#">1934440000</a>	ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248590971	
数量	10 Stück	
種別	STR CC 30/60 TRANSPARENT	バージョン
注文番号	<a href="#">1934450000</a>	ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248590988	
数量	10 Stück	