

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ, プラグハウジング, IP67
注文番号	1012440000
種別	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:38:43 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	77.5 mm	奥行き (インチ)	3.051 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	30	幅 (インチ)	1.181 inch
正味重量	2.4 g		

温度

動作温度	-40 °C...70
------	-------------

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

一般データ

ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	プラグイン回数	750
保護度合い	IP67	色	その他
設定	ラベル/印字ホルダー付属 プラグハウジング: 9 * 11 mm; RJ45および光ファ イバインサートの保持に適 合。		

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DUXR.E316369
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/10/02 7:38:43 CEST

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LWL-LC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-2LC-SM	バージョン
注文番号	1962790000	LC挿入, プラグインサート2 LC、シングル・モード
GTIN (EAN)	4032248644872	
数量	10 Stück	
種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	1962780000	LC挿入, プラグインサート2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V01P	バージョン
注文番号	1965690000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカース x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

Hybrid

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 Stück	
種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	インサート, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1962730000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要、
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 Stück	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1962720000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 Stück	

LWL-SC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-2SC-SM	バージョン
注文番号	1962760000	SCインサート, プラグ・インサート 2 SC、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248654000	
数量	10 Stück	
種別	IE-PI-2SC-MM	バージョン
注文番号	1962750000	SCインサート, プラグインサート 2 SC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644841	
数量	10 Stück	
種別	IE-PI-2SC-POF	バージョン
注文番号	1962770000	SCインサート, プラグインサート 2 SC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644858	
数量	10 Stück	
種別	IE-PI-SCRJ-SM	バージョン
注文番号	1067390000	SCインサート, プラグ SCRJ、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 Stück	

作成日 2024/10/02 7:38:43 CEST

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-PI-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	1067410000	SCインサート, プラグSCRJ、POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 Stück	

空のハウジング



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネク
タ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

種別	IE-PH-V05M	バージョン
注文番号	1962540000	空エンクロージャ, プラグハウジング, IEC 61076-3-106によるバリア
GTIN (EAN)	4032248644674	ント5, IP67
数量	10 Stück	