

SM 27/8 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|--------------|--|
| バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 8 x 27 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1131820000 |
| 種別 | SM 27/8 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248912469 |
| 数量 | 80 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 27/8 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|------------|
| 深さ | 1 mm | 奥行き (インチ) | 0.039 inch |
| 高さ | 8 mm | 高さ (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 正味重量 | 1.2 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...60 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | 自己接着型 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MultiCard |
| 動作温度範囲 | -40...60 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 60 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 幅 | 27 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | |
| 接着剤 | 両面テープ | |
| 材質 | ポリアミド66 | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー | |
| 色 | 黄色 | |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/10/08 4:34:32 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SM 27/8 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



SM 27/8 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | ETO SM 27/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1720570000 | SwitchMark, 保護キャップ, 8 x 27 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190362201 | |
| 数量 | 10 Stück | |