

WHP 2.5-35N/10X3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 60 mm, 幅: 2 mm, V-O, Wemid |
| 注文番号 | 1050280000 |
| 種別 | WHP 2.5-35N/10X3 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190044640 |
| 数量 | 20 Stück |

WHP 2.5-35N/10X3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 47 mm | 奥行き (インチ) | 1.85 inch |
| 高さ | 60 mm | 高さ (インチ) | 2.362 inch |
| 幅 | 2 mm | 幅 (インチ) | 0.079 inch |
| 正味重量 | 3.876 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 120 °C | | |

システム仕様

| | | | |
|-------|--------------|-----|-------|
| バージョン | エンドおよび中間プレート | レール | TS 35 |
|-------|--------------|-----|-------|

全般

| | | | |
|-----|-------|---------|-----------------|
| レール | TS 35 | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|-----|-------|---------|-----------------|

寸法

| | |
|-------------|-------|
| TS 35 オフセット | 32 mm |
|-------------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 材質 | Wemid | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------|----|---------|-----------------|
| 嵌合仕様 | はい | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|------|----|---------|-----------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/29 14:57:59 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WHP 2.5-35N/10X3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | |