

SAIL-M23-KSW-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
注文番号	1169930000
種別	SAIL-M23-KSW-7/12
GTIN (EAN)	4032248961993
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:48:14 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIL-M23-KSW-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 128 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径、最大	12 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +125 °C
ハウジング主要材質	亜鉛合金	プラグイング回数	> 1000
保護度合い	IP67, IP69K	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24	ECLASS 14.0	27-44-02-24

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIL-M23-KSW-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-BE-12-G	バージョン
注文番号	1296730000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4050118094848	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-17	バージョン
注文番号	1170110000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962198	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-12	バージョン
注文番号	1170070000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962044	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-17	バージョン
注文番号	1170100000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962181	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-7	バージョン
注文番号	1170030000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962143	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-12	バージョン
注文番号	1995850000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248926145	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-6	バージョン
注文番号	1170020000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962020	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-6	バージョン
注文番号	1170000000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962037	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-19	バージョン
注文番号	1170130000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962082	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-7	バージョン
注文番号	1170040000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962006	
数量	1 Stück	

作成日 2024/11/05 19:48:14 CET

SAIL-M23-KSW-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SAI-M23-BE-16	バージョン
注文番号	1170090000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962228	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-9	バージョン
注文番号	1170050000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962167	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-9	バージョン
注文番号	1170060000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962112	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-19	バージョン
注文番号	1170120000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962068	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-16	バージョン
注文番号	1170080000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962136	
数量	1 Stück	

Angled connector

