

WSD 2.5/D-/ + WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断端子台の断
路箇所に組み込むことで、断端子台を電子コンポーネ
ント内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

バージョン	コンポーネントプラグ (端子), プラグイン接続, 接 続されている, ダークベージュ
注文番号	1058560000
種別	WSD 2.5/D-/ + WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190087371
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 7:23:19 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WSD 2.5/D-/+ WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	29.58 mm	奥行き (インチ)	1.165 inch
高さ	38.4 mm	高さ (インチ)	1.512 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	3.43 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	上部	接続方式	プラグイン接続
------	----	------	---------

システム仕様

バージョン	ダイオードモジュール	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	PE 接続	いいえ

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
--------	---------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ECLASS 9.0	27-14-11-49	ECLASS 9.1	27-14-11-49
ECLASS 10.0	27-14-11-49	ECLASS 11.0	27-14-11-49
ECLASS 12.0	27-14-11-49	ECLASS 13.0	27-25-03-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

WSD 2.5/D-/+ WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



WSD 2.5/D-/ + WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	