

## HDC KIT HE-P 16.121

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC (ヘビーデューティコネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルグランドから構成されます。

ワイドミューラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。組立済導体は、ツールを必要とせずに、導体接続に直接挿入できます。

プッシュイン技術

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | RockStar® HDCキット-HDCコネクタ, キット, 彼は, サイズ: 6, 極: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, ダイカストアルミニウム, PG 21 |
| 注文番号       | <a href="#">1061750000</a>   |
| 種別         | HDC KIT HE-P 16.121  |
| GTIN (EAN) | 4032248816415  |
| 数量         | 1 Stück  |

作成日 2024/11/05 19:11:52 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC KIT HE-P 16.121

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 635 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

## バージョン

|         |                   |         |                     |
|---------|-------------------|---------|---------------------|
| BG      | 6                 | サイズ     | 6                   |
| 導体断面、最大 | 4 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 接続方式    | PUSH IN           | 材質      | ダイキャストアルミニウム        |
| 表面仕上    | 粉体塗装              |         |                     |

## 一般データ

|                     |       |                     |              |
|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| BG                  | 6     | ケーブルグランド            | PG 21        |
| サイズ                 | 6     | シリーズ                | 彼は           |
| 定格電圧 (DIN EN 61984) | 500 V | 定格電流 (DIN EN 61984) | 16 A         |
| 接続種別 PE             | ねじ接続  | 材質                  | ダイキャストアルミニウム |
| 極数                  | 16    |                     |              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |   |
|--------------------------|---|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)   |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6bl, 6c   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                     | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076                          |

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                             |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| ブローチャー       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

作成日 2024/11/05 19:11:53 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC KIT HE-P 16.121

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## SPB



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SPB-M 3                    | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">1203600000</a> | HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |                        |
| 数量         | 100 Stück                  |                        |

## HDC COS



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | HDC COS 32                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1430800000</a> | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |                       |
| 数量         | 1 Stück                    |                       |
| 種別         | HDC COS 16                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1431000000</a> | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |                       |
| 数量         | 1 Stück                    |                       |
| 種別         | HDC COS 24                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1430900000</a> | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |                       |
| 数量         | 1 Stück                    |                       |