

## SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## ピン固定



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
注文番号	<a href="#">1170050000</a>
種別	SAI-M23-SE-9
GTIN (EAN)	4032248962167
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:59:34 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 3 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

M23 信号インサートのコーディング能力	H コード化, N コード化, S コード化, X コード化, Y コード化	コーディング	なし
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT	プラグイン回数	> 1000
定格電圧	200 V	定格電流	2 mm 接点 = 20 A, 1 mm 接点 = 8 A
接続方式	クリンプ接続	極数	9
汚染度	3		

## 分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


# SAI-M23-SE-9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### ピン固定




### 寸法図



#### Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	12	16	17	19
Contact mm	2	2	1	2	1	1	1



## SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAIE-M23-S-EM	バージョン
注文番号	<a href="#">1169970000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961979	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23S-S-EM-M20	バージョン
注文番号	<a href="#">1373440000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4050118175028	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-VW	バージョン
注文番号	<a href="#">1169940000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248962013	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-HW	バージョン
注文番号	<a href="#">1169990000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248962051	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1169980000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961962	クロージャ
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-S-RM	バージョン
注文番号	<a href="#">1169950000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン
GTIN (EAN)	4032248961092	クロージャ
数量	1 Stück	

## SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSW-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169930000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961993	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GS-11/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1299390000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4050118097191	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GSW-S-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169920000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961986	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GS-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1995840000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248926121	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-KS-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169900000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961948	
数量	1 Stück	

## 1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	<a href="#">1170140000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962235	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:59:34 CEST

## SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170170000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962310	
数量	50 Stück	

種別	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	バージョン
注文番号	<a href="#">1170150000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248961108	
数量	50 Stück	

## ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	<a href="#">1203960000</a>	信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 Stück	

## 2 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170250000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962211	
数量	50 Stück	