

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
注文番号	1068700000
種別	WSH 1
GTIN (EAN)	4008190118389
数量	10 Stück

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.331 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	26.175 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-50 °C...65
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 35
-------	----------	-----	-------

全般

レール	TS 35	設置アドバース	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm	取り付けオフセット	66 mm
--------------	------	-----------	-------

材料データ

材質	PA 66 GF 30	色	ダークペーヅ
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバース	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:32:33 CEST

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

銅



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー (端子)
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	1 m	

真鍮



銅合金として使用される真鍮製のバスバーは、導電性の点で正の特性を有し、同時に機械的応力に対して銅よりも高い強度を有します。

一般注文データ

種別	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	バージョン
注文番号	0259800000	バスバー (端子)
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 m	

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製バスバーはステンレススチール製で、金属製バスバーの中で最も強度が高く、短絡抵抗が二次的役割を果たすアプリケーションに使用されます。

一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	バージョン
注文番号	0438000000	バスバー (端子)
GTIN (EAN)	4008190080938	
数量	1 m	