

A2LS/20S/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2L 種別のケーブルグラントは、非被覆ケーブルに適しており、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

バージョン	A2L (Klippon非装甲Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ステンレスチール 1.4404
注文番号	118540000
種別	A2LS/20S/NPT1/2-WM
GTIN (EAN)	4050118080735
数量	24 Stück

作成日 2024/07/24 10:04:24 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

A2LS/20S/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	35.8 mm	高さ (インチ)	1.409 inch
幅	28.5 mm	幅 (インチ)	1.122 inch
長さ	51.8 mm	長さ (インチ)	2.039 inch
正味重量	92 g		

温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ 1	26 mm	AF サイズ 2	26 mm
O リング	シリコン	ねじ山長さ	13.6 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 1/2"
シーリング	シリコン	シールインサート	シリコン
スレッドピッチ	1.81 mm	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66, IP68	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	外付スレッド	1/2" NPT
外側ケーブル直径、最大	11.7 mm	外側ケーブル直径、最小	8 mm
材質	ステンレススチール 1.4404	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
締付けトルク	20 Nm	防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/24 10:04:24 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

A2LS/20S/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)