

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

TabPack は、フェルトペンやボールペンでその場でマークを付けるための便利なフォーマットのブランクラベルで構成されています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 8 x 54 mm, 白色
注文番号	1107340000
種別	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
数量	1 Stück

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	27 g		

温度

動作温度範囲	-29...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
アークごとの数	12	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	120	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
	組み合わせごとのマーカース数	12
動作温度範囲	-29...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
幅	54 mm	
抵抗コード準拠の素材色	9	
接着剤	天然ゴム系接着剤	
材質	綿織物	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 12 デバイスマーカース	
色	白色	

装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 16:53:18 CEST

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)