

VPS NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1188800000
種別	VPS NPT1-1/2-EX W
GTIN (EAN)	4050118237108
数量	12 Stück

作成日 2024/08/27 20:00:01 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VPS NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.807 inch
幅	47.8 mm	幅 (インチ)	1.882 inch
長さ	20.5 mm	長さ (インチ)	0.807 inch
直径	1.5 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	19.5 mm	正味重量	269.167 g

温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

一般的情報

O リング	シリコン	ねじ山長さ	20.5 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 1-1/2"
シリコン	はい	シールリングの直径	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	保護度合い	IP66, IP68
六角ソケット	10 mm	外付スレッド	1 1/2" NPT
材質		標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	ステンレススチール 1.4404		
締め付けトルク	113 Nm	衝撃耐性	7.00J
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/08/27 20:00:01 CEST

VPS NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)