

## VPS NPT2-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, 2.5" NPT, 31.5 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1188820000</a>
種別	VPS NPT2-1/2-EX W
GTIN (EAN)	4050118237085
数量	4 Stück

作成日 2024/08/27 20:05:17 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VPS NPT2-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	31.5 mm	高さ (インチ)	1.24 inch
幅	75.2 mm	幅 (インチ)	2.961 inch
長さ	31.5 mm	長さ (インチ)	1.24 inch
直径	2.5 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	30.5 mm	正味重量	1,085.6 g

## 温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般的情報

O リング	シリコーン	ねじ山長さ	31.5 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 2-1/2"
シリコーン	はい	シールリングの直径	2.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	保護度合い	IP66, IP68
六角ソケット	10 mm	外付スレッド	2.5" NPT
材質		標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	ステンレススチール 1.4404		
締め付けトルク	181 Nm	衝撃耐性	7.00J
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/08/27 20:05:17 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VPS NPT2-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)