

## SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| バージョン      | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| 注文番号       | <a href="#">1169900000</a>     |
| 種別         | SAI-M23-KS-7/12                |
| GTIN (EAN) | 4032248961948                  |
| 数量         | 1 Stück                        |

作成日 2024/10/03 23:29:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 74 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|           |             |            |               |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| ケーブル直径、最大 | 12 mm       | ケーブル直径、最小  | 7 mm          |
| シールド接続    | はい          | ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +125 °C |
| ハウジング主要材質 | 亜鉛合金        | プラグング回数    | > 1000        |
| 保護度合い     | IP67, IP69K | 汚染度        | 3             |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC003556    |
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR)            | E344862   |

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| ブローシャー      | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |


**SAI-M23-KS-7/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



## SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | SAI-M23-BE-6               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170020000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962020              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-7               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170040000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962006              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-9               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170050000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962167              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-6               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170000000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962037              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-16              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170090000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962228              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-12              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1995850000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248926145              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-17              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170110000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962198              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-12-G            | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1296730000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4050118094848              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-BE-19              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170130000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962082              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-17              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170100000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962181              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |

作成日 2024/10/03 23:29:48 CEST

## SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | SAI-M23-BE-9               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170060000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962112              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-19              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170120000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962068              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-12              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170070000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962044              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-16              | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170080000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962136              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |
| 種別         | SAI-M23-SE-7               | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1170030000</a> | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| GTIN (EAN) | 4032248962143              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |

# Cable connector

