

## DOHA KTB A6 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

ドキュメントホルダー

：エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 110 mm, 幅: 130 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀色
注文番号	<a href="#">1252780000</a>
種別	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 16:43:32 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## DOHA KTB A6 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.331 inch
幅	130 mm	幅 (インチ)	5.118 inch
取付寸法 - 高さ	73 mm	正味重量	170 g

## アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 高さ	73 mm	材質	ステンレススチール 1.4301
素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨

## 一般的な情報

エンクロージャ付属品	ラグの設置	材質	ステンレススチール 1.4301
素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨

## 分類

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9.1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90	ECLASS 14.0	27-18-28-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	