

## ADAP NPT3/4-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, ストレート, 3/4" NPT , 1" NPT, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1262490000</a>
種別	ADAP NPT3/4-NPT1-W
GTIN (EAN)	4050118092769
数量	12 Stück
配送ステータス	<b>この記事は今後ご利用いただけなくなります。</b>
利用可能期限	2024-08-31

作成日 2024/09/04 4:44:00 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ADAP NPT3/4-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	39.5 mm	幅 (インチ)	1.555 inch
長さ	39 mm	長さ (インチ)	1.535 inch
正味重量	178 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	36 mm	ねじ山長さ	16 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 3/4"
スレッドピッチ	1.81 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
保護度合い	IP66	内付スレッド	1" NPT
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
外付スレッド	3/4" NPT	外側ケーブル直径、最大.	18 mm
外側ケーブル直径、最小.	1 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3	締付けトルク	90 Nm
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27-14-08-06
ECLASS 14.0	27-14-08-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/09/04 4:44:00 CEST

## ADAP NPT3/4-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)[IEC Ex certification](#)[CCC approval of Cable glands](#)[CE Declaration of conformity](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)