

PEBZ M10 KTB BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、個別アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

設置ボルト

接地ボルトは、真鍮とステンレススチールのふたつのバージョンで完全なコンポーネントとして交換可能です。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: 真鍮, 未処理, 銀色
注文番号	1192680000
種別	PEBZ M10 KTB BR SET
GTIN (EAN)	4032248974641
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:30:56 CET

PEBZ M10 KTB BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	48.7 mm	奥行き (インチ)	1.917 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	21 mm	幅 (インチ)	0.827 inch
直径	21 mm	正味重量	92.8 g

アクセサリに関する一般情報

材質	真鍮	表面仕上	未処理
----	----	------	-----

一般的な情報

シール材	シリコン	材質	真鍮
表面仕上	未処理		

分類

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14
ECLASS 14.0	27-18-28-14		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--