

## PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、個別アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

## 設置ボルト

接地ボルトは、真鍮とステンレススチールのふたつのバージョンで完全なコンポーネントとして交換可能です。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">1192690000</a>
種別	PEBZ M10 KTB S4 SET
GTIN (EAN)	4032248974658
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:32:51 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	48.7 mm	奥行き (インチ)	1.917 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	21 mm	幅 (インチ)	0.827 inch
直径	21 mm	正味重量	32.46 g

## アクセサリに関する一般情報

材質	ステンレススチール 1.4404	表面仕上	未処理
----	---------------------	------	-----

## 一般的な情報

シール材	シリコン	材質	ステンレススチール 1.4404
表面仕上	未処理		

## 分類

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14
ECLASS 14.0	27-18-28-14		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	