

BZT PRV4 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



マーカホルダーは、追加マーカを取り付ける機能をもたらします。形状に応じて、PRV および PPV 端子台の各レベルに対応するマーカでラベルを付けることができます。

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, マーカホルダー, 青色, レベル数: 4, TS 35 x 7.5
注文番号	1267990000
種別	BZT PRV4 BL 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248112913
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 15:00:11 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BZT PRV4 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	47 mm	奥行き (インチ)	1.85 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	10.2 mm	幅 (インチ)	0.402 inch
正味重量	11.012 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	8
-----	---

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レベル数	4
レベルごとのクランプポイント数	2	レール	TS 35 x 7.5

全般

レール	TS 35 x 7.5
-----	-------------

材料データ

材質	ポリカーボネート	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/29 15:00:11 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。