

PAP PRV/PPV4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリーブに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, エンドプレート, 青色, 3 mm
注文番号	1268010000
種別	PAP PRV/PPV4 BL
GTIN (EAN)	4032248112999
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 9:33:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PAP PRV/PPV4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	39.9 mm	奥行き (インチ)	1.571 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	3 mm	幅 (インチ)	0.118 inch
正味重量	4.889 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	ポリカーボネート	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	直接実装	嵌合仕様	はい
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:33:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。