

## GFSC M5X10 TX20 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
注文番号	<a href="#">1274150000</a>
種別	GFSC M5X10 TX20 SET
GTIN (EAN)	4050118063820
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 19:59:19 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## GFSC M5X10 TX20 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	8.5 mm	奥行き (インチ)	0.335 inch
高さ	13.3 mm	高さ (インチ)	0.524 inch
幅	8.5 mm	幅 (インチ)	0.335 inch
正味重量	45 g		

## 一般的な情報

材質	スチール、亜鉛メッキ	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
----	------------	------	------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	パッケージングユニット (PU) = 20 個で、10 個の取り付けに最適
------	---------------------------------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	