

TPSDHA KTB 130X50 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

銘板ホルダー

必要に応じて目立つ表示や追加の銘板に対応する形状のラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ: 50 mm, 幅: 171, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀色
注文番号	1283450000
種別	TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)	4050118073621
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 4:39:21 CEST

TPSDHA KTB 130X50 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16.5 mm	奥行き (インチ)	0.65 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	171	幅 (インチ)	6.732 inch
正味重量	80 g		

アクセサリに関する一般情報

材質	ステンレススチール 1.4301	素材の厚み	1 mm
表面仕上	鏡面研磨		

一般的な情報

材質		注：保護等級	ハウジングの密閉領域内を含む、蓋上の任意の位置に取り付けることができます。ただし、蓋のシールを傷つけないようにしてください。100%の密閉性を保証するには、固定材 1252190000 TPSD 固定セット KTB を使用して組み立てる必要があります。定格プレートは、定格プレートホルダにそれぞれ取り付けます。取り付けには、固定材 1285200000 SD 固定セットを使用することをお勧めします。
	ステンレススチール 1.4301		
素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨

分類

ETIM 6.0	EC002626	ETIM 7.0	EC002626
ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ECLASS 9.0	27-18-28-16	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-16	ECLASS 11.0	27-18-28-16
ECLASS 12.0	27-18-28-16	ECLASS 13.0	27-18-28-16
ECLASS 14.0	27-18-28-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/09/04 4:39:21 CEST