

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 10mm ² , 25mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1292870000
種別	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:27:35 CEST

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	704 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具 (10-25 mm ²) (管状ケーブルプラグ)
-------	------------------	------	---

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
----------------	--------

接点の説明

クリンプ範囲、最大 導体横断面、最小. AWG	25 mm ² AWG 8	クリンプ範囲、最小 導体直径、最大. AWG	10 mm ² AWG 4
接点タイプ	非絶縁接続		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード


ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES CTN 25 D5	バージョン
注文番号	1246780000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118035001	
数量	1 Stück	