

## SAI-M23-BE-17-F-G


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ       |
| 注文番号       | <a href="#">1224660000</a> |
| 種別         | SAI-M23-BE-17-F-G          |
| GTIN (EAN) | 4050118008357              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## SAI-M23-BE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 13 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|          |                     |           |                      |
|----------|---------------------|-----------|----------------------|
| コーディング   | なし                  | ハウジング主要材質 | 熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT   |
| プラグイング回数 | > 1000              | 定格電圧      | 160 V                |
| 定格電流     | 8 A                 | 接点材質      | 亜鉛合金                 |
| 接続断面積、最大 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 接続断面積、最小  | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| 接続方式     | はんだカップ              | 接触表面      | 金メッキ                 |
| 極数       | 17                  | 汚染度       | 3                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠             |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR)            | E344862   |

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| ブローシャー | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

SAI-M23-BE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

