

## KTB RNHD XX4515 S4E R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

## 雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 53.4 mm, 幅: 455 mm, 深さ: 160.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	<a href="#">1314270000</a>
種別	KTB RNHD XX4515 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117608
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:33:11 CEST

## KTB RNHD XX4515 S4E R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	160.5 mm	奥行き (インチ)	6.319 inch
高さ	53.4 mm	高さ (インチ)	2.102 inch
幅	455 mm	幅 (インチ)	17.913 inch
正味重量	2,560 g		

## アクセサリに関する一般情報

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	表面仕上	電解研磨仕上
----	----------------------------	------	--------

## 一般的な情報

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	表面仕上	電解研磨仕上
----	----------------------------	------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ECLASS 9.0	27-18-24-05	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-24-05	ECLASS 11.0	27-18-24-05
ECLASS 12.0	27-18-24-05	ECLASS 13.0	27-18-24-05
ECLASS 14.0	27-18-24-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">INSTR KTB RNHD R</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	