

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

ドキュメントホルダー

：エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 150 mm, 幅: 180 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀色
注文番号	1252750000
種別	DOHA KTB A5 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045390
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 16:43:28 CEST

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.905 inch
幅	180 mm	幅 (インチ)	7.087 inch
取付寸法 - 高さ	100 mm	正味重量	289 g

アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 高さ	100 mm	材質	ステンレススチール 1.4301
素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨

一般的な情報

エンクロージャ付属品	ラグの設置	材質	ステンレススチール 1.4301
素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨

分類

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9.1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90	ECLASS 14.0	27-18-28-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	