

FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), プラグイン接続, 赤色, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm, 高さ: 9 mm
注文番号	1276300000
種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190026080
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 18:02:46 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.354 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.354 inch
直径	9 mm	正味重量	4.92 g

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	2	接続方式	プラグイン接続
-----	---	------	---------

システム仕様

バージョン	アダプタプラグ
-------	---------

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

直径	9 mm
----	------

材料データ

色	赤色
---	----

評価データ

定格断面	2 mm ²
------	-------------------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5837f5db-79d4-4531-bf95-fd2b6e115085
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6al, 6c

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 18:02:46 CEST

FZS 2/4 RT/80 SAKT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)