

KTB RNHD XX6115 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 53.4 mm, 幅: 615 mm, 深さ: 160.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	1314320000
種別	KTB RNHD XX6115 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117530
数量	1 Stück

作成日 2024/11/10 20:00:03 CET

KTB RNHD XX6115 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	160.5 mm	奥行き (インチ)	6.319 inch
高さ	53.4 mm	高さ (インチ)	2.102 inch
幅	615 mm	幅 (インチ)	24.213 inch
正味重量	3,900 g		

アクセサリに関する一般情報

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	表面仕上	電解研磨仕上
----	----------------------------	------	--------

一般的な情報

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	表面仕上	電解研磨仕上
----	----------------------------	------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ECLASS 9.0	27-18-24-05	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-24-05	ECLASS 11.0	27-18-24-05
ECLASS 12.0	27-18-24-05	ECLASS 13.0	27-18-24-05
ECLASS 14.0	27-18-24-05		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	INSTR KTB RNHD R
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	