

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



スリムフィックス Redesign SFR は、使い慣れた スリムフィックス導体マーカを変更したもので、設置が大幅に簡素化されています。マーカをケーブルに滑らせるだけで、すぐに確実に固定できます。

一般注文データ

| | |
|--------------|--|
| バージョン | SlimFix R, 導体およびケーブルマーカ, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1318750000 |
| 種別 | SFR 3/21 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118124514 |
| 数量 | 256 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2715590000 2438520000 2438510000 |

作成日 2024/07/24 13:49:03 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 21 mm | 高さ (インチ) | 0.827 inch |
| 幅 | 5.8 mm | 幅 (インチ) | 0.228 inch |
| 正味重量 | 0.316 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| ハロゲン | いいえ |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| ラベリングフィールドのサイズ | 21 x 4.6 mm |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 幅 | 5.8 mm |
| 推奨業種 | 輸送, 機械 |
| 材質 | ポリアミド66 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカー |
| 色 | 白色 |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体外径 | 3 - 3.7 mm |
| 導体外径、最大 | 3.7 mm | 導体外径、最小 | 3 mm |
| 導体断面、最大 | 2.5 mm ² | 導体断面、最小 | 1.5 mm ² |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/24 13:49:03 CEST

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| エンジニアリングデータ | Zuken E3.S |
| 製品変更通知 | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

