

## STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	<a href="#">1468880000</a>
種別	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
数量	1 Stück

## STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	99 mm	高さ (インチ)	3.898 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.48 inch
正味重量	174.63 g		

## 技術データ

項目説明	ワイヤストリップユニット
------	--------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	ハロゲンフリーの絶縁を備えたフレキシブルでソリッドな導体	導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	導体直径 (切断容量)	6 mm <sup>2</sup>
被覆剥き範囲 AWG、最小	24 AWG	被覆剥き範囲 AWG、最大	10 AWG
被覆剥き長さ、最大	25 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax</a> <a href="#">Technical change to stripping tool Stripax</a>
ユーザ文書	<a href="#">Manual</a> <a href="#">Library and function block – BDAL Stripax all version</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

## STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面



### 使用例



### 使用例



J TYPE THHN C

ALOGEN FREE 2.5MM2 H07Z-K

## STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

種別	ERTE KLBC SPX UL	バージョン
注文番号	<a href="#">2571500000</a>	アクセサリ, 交換用圧着ナックル
GTIN (EAN)	4050118582123	
数量	1 Stück	
種別	ERME SPX UL	バージョン
注文番号	<a href="#">1471390000</a>	アクセサリ, カッターホルダー
GTIN (EAN)	4050118278248	
数量	1 Stück	