

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、価格最適化、安全な接続オプション、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉変流器
注文番号	1482070000
種別	CMA-31-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291100
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/08/27 16:43:22 CEST

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.047 inch
高さ	80.9 mm	高さ (インチ)	3.185 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.362 inch
正味重量	245 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
定格熱持続電流 I _{サーマル}	1.2 x I _{定格}	絶縁クラス	E

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	25.7 mm
レール	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

ロード	5 VA	一次電流	500 A
二次電流	0...5 A	公差等級	0,5

絶縁協調

公差等級	0,5	標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
------	-----	----	---

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[UL- certificate](#)[UKCA Declaration of Conformity](#)[Declaration of Conformity](#)

ユーザ文書

[Device description – instruction sheet english.pdf](#)[Device description – Betriebsanleitung deutsch](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグオン式変流器 - ValueLine



プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、価格最適化、安全な接続オプション、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

一般注文データ

種別	CMA-31-41-SNAP-ON
注文番号	2723380000
GTIN (EAN)	4050118810622
数量	1 Stück