

## THM ET 200SP 12.8/31 TU


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベルは、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュールのラベリングに使用されます。

M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンターは、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

## 一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 31 x 12.8 mm, Siemens, ターコイズ
注文番号	<a href="#">1487680000</a>
種別	THM ET 200SP 12.8/31 TU
GTIN (EAN)	4050118296600
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/07/07 0:28:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.22 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.504 inch
正味重量	442 g		

## 温度

動作温度範囲	-50...100 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	ハロゲンフリー	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	2,000	
動作温度範囲	-50...100 °C	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
印刷方法	熱伝達	
幅	12.8 mm	
材質	ポリプロピレン	
用途/製造元	Siemens	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = デバイスマーカー	
色	ターコイズ	

## 装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

作成日 2024/07/07 0:28:49 CEST

**THM ET 200SP 12.8/31 TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	