

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	<a href="#">1428950000</a>
種別	HDC MHX 4P MC
GTIN (EAN)	4050118233339
数量	1 Stück

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	48.1 mm	高さ (インチ)	1.894 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	12.355 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	830 V	定格電流 (DIN EN 61984)	40 A
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	4	汚染度	3
種別	ピン	絶縁耐性	10 <sup>12</sup> Ω

## PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	8 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 16


## 分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/24 12:02:42 CEST

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード






承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# HDC MHX 4P MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面



## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 標準



## 一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">1429010000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429030000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	

## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737000000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736990000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737020000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">2737010000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	

## 標準



## 一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1428920000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428940000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 短いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">2736930000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736940000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	

## 標準



## 一般注文データ

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">1429050000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429070000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 短いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736900000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736890000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 Stück	

## 標準



## 一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">1428960000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428980000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	



## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736980000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736970000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	

## クリンプ接続 HX

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



## 一般注文データ

種別	HDC C HX SM2.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1002920000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697106	2.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM1.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1002910000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697090	1.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM6.0AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1002940000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697229	6, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM4.0AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1002930000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697212	4, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	

作成日 2024/07/24 12:02:42 CEST

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 短いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736910000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736920000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	

## 短いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736960000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2736950000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737040000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2737030000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	