

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	フレーム
注文番号	<a href="#">1428960000</a>
種別	HDC MF 10B AC
GTIN (EAN)	4050118233223
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:09:38 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34.4 mm	奥行き (インチ)	1.354 inch
高さ	36.4 mm	高さ (インチ)	1.433 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.52 inch
正味重量	67.541 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

サイズ	4	シリーズ	ModuPlug
スロット数	3	プラグイング回数	≥ 500
材質	ダイキャスト亜鉛		

## PE接続データ

導体断面、最大	10 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続種別 PE	ねじ接続	締め付けトルク、最大 PE 接続	1.2 Nm


## 分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/08/27 20:09:38 CEST

## HDC MF 10B AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面



## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## シールドレバー



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MSL10	バージョン
注文番号	<a href="#">1435420000</a>	シールドクランプ
GTIN (EAN)	4050118239959	
数量	1 Stück	

## その他



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MF CA16 PE	バージョン
注文番号	<a href="#">1480940000</a>	PE拡張
GTIN (EAN)	4050118289657	
数量	10 Stück	

種別	HDC MF FIXING	バージョン
注文番号	<a href="#">1480290000</a>	トランスポートロック
GTIN (EAN)	4050118288704	
数量	20 Stück	

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## HDC ModuPlug



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

## 一般注文データ

種別	HDC CM GUIDING SOCKET	バージョン
注文番号	<a href="#">1202670000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, アクセサリ
GTIN (EAN)	4032248985135	
数量	100 Stück	
種別	HDC CM GUIDING PIN	バージョン
注文番号	<a href="#">1202660000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, アクセサリ
GTIN (EAN)	4032248985258	
数量	100 Stück	