

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, プラグインコネクタ, ソケットコネクタ
注文番号	1530770000
種別	BUKO WM4 C RL
GTIN (EAN)	4050118335491
数量	4,500 Stück

作成日 2024/07/02 5:36:12 CEST

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0.805 g
------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-01-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	BPZL WM4C LANG
カタログ	Catalogues in PDF-format

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WM4 C ボックスプラグインコネクタ



WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

種別	BUGH BOX WM4 C BT	バージョン
注文番号	1530630000	太陽光発電, プラグインコネクタ, female
GTIN (EAN)	4050118335453	
数量	100 Stück	

...太陽光発電プラグインコネクタ対応



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	CTF PV WM4	バージョン
注文番号	1222870000	太陽光発電, 太陽光発電接点対応圧着ツール, 機械式, 交換可能なインサートなし
GTIN (EAN)	4050118006254	
数量	1 Stück	

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	1190490000	太陽光発電, プラグインコネクタ
GTIN (EAN)	4032248973262	
数量	1 Stück	

アクセサリ



防塵キャップ「Dustcap VSSO」は、ワイドミュラー製品やtype 4のソーラーコネクタをほこりや汚れから保護します。

「SafetyClip」は、ワイドミュラーのソーラーコネクタを、意図しない開口から保護し、特別な複合型ツールを使用してのみ解放できます。

一般注文データ

種別	VSSO WM4 C	バージョン
注文番号	1254870000	太陽光発電, フラット設計
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 Stück	

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WM4 C パネルプラグ



WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

種別	BUGH WM4 C BT	バージョン
注文番号	1530690000	太陽光発電, プラグインコネクタ, female
GTIN (EAN)	4050118335347	
数量	100 Stück	