

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選べます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | FrontCom, インサートプレート, シールド仕様, 1x 電力, 4x データ |
| 注文番号 | 1450570000 |
| 種別 | IE-FC-SP-PWS/4ST |
| GTIN (EAN) | 4050118255249 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 6:16:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 23 mm | 高さ (インチ) | 0.906 inch |
| 幅 | 51.5 mm | 幅 (インチ) | 2.028 inch |
| 長さ | 90.5 mm | 長さ (インチ) | 3.563 inch |
| 正味重量 | 24 g | | |

温度

| | |
|------|-------------|
| 動作温度 | -40 °C...70 |
|------|-------------|

インサート

| | | | |
|-----------|---|--------|---|
| インサート、データ | 4 | 電力挿入、小 | 1 |
|-----------|---|--------|---|

一般データ

| | | | |
|----|------------|------|-------------------|
| 材質 | ポリカーボネートPC | 製品種類 | インサートプレート, シールド仕様 |
|----|------------|------|-------------------|

一般基準

| | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------|
| 証明書番号 (CSA) | 2000039-80039714 | 証明書番号 (cURus) | E223801 |
| 認証書番号 (DNV) | TAA000022B | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000456 | ETIM 7.0 | EC000456 |
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E223801 |

作成日 2024/07/04 6:16:50 CEST

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | GL FrontCom |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE |
| | MAN IE GUIDE EN |
| | Designation key / Type key |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN |
| | PI PROFINET CABLING EN |
| | PI PROFINET CABLING EN |


IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | IE-BI-USB-A | バージョン |
| 注文番号 | 1019570000 | USB挿入, フランジ挿入, タイプA |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | IE-BI-USB-AB | バージョン |
| 注文番号 | 1131380000 | USB挿入, フランジ挿入, タイプAB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | IE-BI-USB-3.0-A | バージョン |
| 注文番号 | 1487920000 | USB挿入, フランジ挿入, タイプA |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| 数量 | 1 Stück | |

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1736181044 | ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 数量 | 200 Stück | |

作成日 2024/07/04 6:16:50 CEST

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | IE-BI-RJ45-C | バージョン |
| 注文番号 | 1962840000 | RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-A | バージョン |
| 注文番号 | 1962850000 | RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-B | バージョン |
| 注文番号 | 1963840000 | RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-P | バージョン |
| 注文番号 | 1963830000 | RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| 数量 | 10 Stück | |

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | IE-FC-PWPC | バージョン |
| 注文番号 | 1450820000 | FrontCom, 接触防止 |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| 数量 | 1 Stück | |

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-FCI-PWS-IT | バージョン |
| 注文番号 | 1450810000 | FrontCom, インサート電力 (小), タイプ L, ソケットコネクタ, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | IE-FCI-PWS-EU | バージョン |
| 注文番号 | 1450740000 | FrontCom, インサート電力 (小), ソケットコネクタ, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255379 | |
| 数量 | 1 Stück | |

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | SDS 0.4X2.5X75 | バージョン |
| 注文番号 | 9009030000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| 数量 | 1 Stück | |