

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選べます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし, 1x 電力, 2x データ
注文番号	1450630000
種別	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:22:07 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
幅	51.5 mm	幅 (インチ)	2.028 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	18 g		

温度

動作温度	-40 °C...70
------	-------------

インサート

インサート、データ	2	電力挿入、大	1
-----------	---	--------	---

一般データ

材質	ポリカーボネートPC	製品種類	インサートプレート, シールドなし
----	------------	------	-------------------

一般基準

証明書番号 (CSA)	2000039-80039714	証明書番号 (cURus)	E223801
認証書番号 (DNV)	TAA000022B		

分類

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

作成日 2024/07/04 6:22:07 CEST

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	1019570000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-AB	バージョン
注文番号	1131380000	USB挿入, フランジ挿入, タイプAB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	1487920000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 Stück	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

作成日 2024/07/04 6:22:07 CEST

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RCBO



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWB-RCBO	バージョン
注文番号	1534250000	FrontCom, 過電流保護 (RCBO) を備えた残留電流駆動型サーキットブ
GTIN (EAN)	4050118337938	レーカ, 電源大を挿入, RCBO
数量	1 Stück	

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	1450820000	FrontCom, 接触防止
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 Stück	

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWB-DE	バージョン
注文番号	1450730000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-AU-10A	バージョン
注文番号	1546590000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-CN	バージョン
注文番号	1450790000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-FR	バージョン
注文番号	1450750000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-GB	バージョン
注文番号	1450770000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ G, ソケットコネクタ, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:22:07 CEST

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-FCI-PWB-CH	バージョン
注文番号	1450780000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ J, ソケットコネクタ, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-AU	バージョン
注文番号	1450830000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-DE-OR	バージョン
注文番号	1554000000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE, 橙色
GTIN (EAN)	4050118360806	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWB-MC	バージョン
注文番号	1529570000	FrontCom, 電源大を挿入, ソケットコネクタ, 複数接点, EU, US, CN, GB,
GTIN (EAN)	4050118334517	IND
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-PWS-EU	バージョン
注文番号	1450740000	FrontCom, インサート電力 (小), ソケットコネクタ, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
数量	1 Stück	

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	