

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 信号インサートD-Sub、25極, ソケット/はんだ接続付属
注文番号	1450900000
種別	IE-FCI-D25-FS
GTIN (EAN)	4050118255560
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:21:51 CEST

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	15.3 mm	高さ (インチ)	0.602 inch
幅	12.5	幅 (インチ)	0.492 inch
長さ	53.1 mm	長さ (インチ)	2.091 inch
正味重量	13.051 g		

温度

動作温度	-55 °C...105
------	--------------

技術データ

ハウジング主要材質	SPCC	ハウジング表面	錫メッキの
接点抵抗	≤ 20 mΩ	接触表面	金メッキ
極数	25	絶縁素材	PBTガラス繊維強化UL 94 V-0
絶縁耐性	1000 MΩ at 500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1 kV _{eff} / 1分
電流容量	1 A		

一般データ

インサートの種別	信号インサートD-Sub、25極	保護度合い	IP20
----------	------------------	-------	------

一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B
-------------	------------

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	絶縁耐性	1000 MΩ at 500 V DC
耐電圧、接点 / 接点	1 kV _{eff} / 1分		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/10/02 7:21:51 CEST

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	MB FREECONTACT EN EL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図

