

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm², 黄色 |
| 注文番号 | 1491630000 |
| 種別 | VFSKHI/0,1-0,5/288 |
| GTIN (EAN) | 4050118301489 |
| 数量 | 100 Stück |

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.37 g

コネクタ

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| プラグインの幅 (d2) | 2.8 mm | プラグイン密度 (d3) | 0.8 mm |
| 導体断面 | 0.5 mm ² | 導体断面、最大 | 0.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.1 mm ² | 材質 / プラスチック | PVC |
| 絶縁 | 使用可能 | 識別色 | 黄色 |
| 長さ 1 (l1) | 16 mm | 長さ 2 (l2) | 6.4 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000516 | ETIM 7.0 | EC000516 |
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbefb1b3 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HTI 15 | バージョン |
| 注文番号 | 9014400000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 Stück | |