

## PAC-M340-2X10-V1-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と タームシリーズリモジュール間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> の多極 LIY ケーブル。
- 10 極フラットケーブルコネクタ。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、形状機能が確保されます。

## 一般注文データ

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 5.4 ± 1 mm |
| 注文番号       | <a href="#">1512130040</a>         |
| 種別         | PAC-M340-2X10-V1-4M                |
| GTIN (EAN) | 4099986591073                      |
| 数量         | 1 Stück                            |

## PAC-M340-2X10-V1-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 426 g |
|------|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 一般データ

|              |             |            |                            |
|--------------|-------------|------------|----------------------------|
| インターフェースコネクタ | 2X HE10 10P | ケーブル       | ケーブルLiYY                   |
| ケーブル長        | 4 m         | コネクタ PLC 側 | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| 外径           | 5.4 ± 1 mm  | 導体断面積      | 0.14 mm <sup>2</sup>       |
| 最適           | デジタル信号      | 材質         | PVC                        |
| 極数、最小        | 10 極        |            |                            |

## 電気データ

|                 |                     |           |          |
|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A                 | 合計電流、最大   | 3 A      |
| 定格電圧            | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
| 抵抗              | 150m/m              | 高電圧テスト    | 1 KV/1s  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |    |
|------------|----|
| REACH SVHC | /  |
| RoHS 対応状況  | 準拠 |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| 製品変更通知 | <a href="#">Product Modification for Pre-Assembled Cables with SCHNEIDER BMX FTB connector</a> |
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |