

## ZQV 4N/4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグイン渡し配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
注文番号	<a href="#">1528120000</a>
種別	ZQV 4N/4 BL
GTIN (EAN)	4050118332872
数量	60 Stück

作成日 2024/10/08 6:09:43 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZQV 4N/4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	27.95 mm	奥行き (インチ)	1.1 inch
高さ	2.8 mm	高さ (インチ)	0.11 inch
幅	22.1 mm	幅 (インチ)	0.87 inch
正味重量	2.865 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-60 °C...130 °C
連続動作温度、最小	-60	連続動作温度、最大	130

## 全般

極数	4
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	6.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	4	定格電流、2極	32 A
定格電流、多極	32 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	32 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	はい
------	---------	-----------	----

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	---

作成日 2024/10/08 6:09:43 CEST

## ZQV 4N/4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[DNVGL certificate](#)  
[BV certificate](#)  
[RINA certificate](#)  
[Lloyds Register Certificate](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[2434520000\\_BED-ANL.ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[User Manual ZQV 2.5](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)