

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, Set
注文番号	1543680000
種別	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
数量	1 Stück
参照製品	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

作成日 2024/10/02 7:37:41 CEST

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	134 mm	奥行き (インチ)	5.276 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.638 inch
正味重量	493.15 g		

一般データ

保護度合い	IP65, 閉鎖状態		
参照製品	基数	1	
	参照	IE-FC-SFP-KEY2	
	基数	1	
	参照	IE-FC-IP-PWB/2ST	
	基数	1	
	参照	IE-FCI-PWB-DE	
	基数	1	
	参照	IE-BI-USB-A	
	基数	1	
	参照	IE-BI-RJ45-C	
	基数	1	
	参照	IE-FC-PWPC	
材質カバー	ポリカーボネートPC		
材質フレーム	亜鉛ダイカスト		
製品種類	Set		

一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B
-------------	------------

技術データ

ソケットの定格電圧	250 V	ソケットの定格電流	16 A
データインサート	USB 2.0 A/A, RJ45カップリング Cat.6 _A	フレーム	プラスチックカバー, キーでロック可能
プレートの挿入		印刷	「点検時のみ使用!」, 「USB」, 「イーサネット」, 「AC230 V」の銘版を含む。
	データ×2, 電力×1, シールドなし		
電源インサート	ソケットDE		

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/10/02 7:37:41 CEST

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

