

HDC-C-M5-SM1.5AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, ピン, 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 注文番号 | 1682360000 |
| 種別 | HDC-C-M5-SM1.5AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474096 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/07/24 10:36:41 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 直径 | 4.1 mm | 正味重量 | 1.52 g |
|----|--------|------|--------|

一般データ

| | | | |
|------------|---------------------|-------------|--------|
| バージョンインサート | CM 5 | 体積抵抗 | ≤2 mΩ |
| 導体断面、最大 | 1.5 mm ² | 接点材質 | 銅合金 |
| 接点直径、オス | 2.5 mm | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 接続配線の断面 | 1.5 mm ² | 材質 | 銅合金 |
| 生産方法 | 回転 | 種別 | ピン |
| 表面仕上 | 銀色 | 被覆剥き長さ、定格接続 | 7.5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 | 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 8 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 8 mm |



HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別 | REMOVAL TOOL CM 5 | バージョン |
| 注文番号 | 1866720000 | ツール, 接触解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248437047 | |
| 数量 | 1 Stück | |

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CTIN CM 1.6/2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 9205430000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントク |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | リンプ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTX CM 1.6/2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 9018490000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 4mm ² , Wクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| 数量 | 1 Stück | |