

SMSE WSH 90/60 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, バスバー, スチール
注文番号	1553270000
種別	SMSE WSH 90/60 MT
GTIN (EAN)	4050118360479
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 20:05:02 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SMSE WSH 90/60 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き (インチ)	2.362 inch
高さ	134 mm	高さ (インチ)	5.276 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	43.821 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

全般

表面仕上	亜鉛めっき	設置アドバース	直接実装
------	-------	---------	------

材料データ

材質	スチール	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバース	直接実装
-----------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/08/27 20:05:02 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。